

WLA00001



Lampada frontale a LED compatta con una potenza di 400 lumen. Progettata con batterie ricaricabili.

Si aggancia a tutti i caschi KASK tramite l'elastico o la fascia sopraelevata inclusa, consentendo l'uso con protezioni per gli occhi, il viso o l'udito.

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso comprensivo di batteria	98 g
Potenza luminosa max - min	400 lm 20 lm
Tempo di funzionamento min - max	4 h 35 h
Batteria	1* Li-ion (incluso) or 2*AA Alkaline 1.5V/ 2*AANiMH1.2V (non incluso)
Classe IP	IP54
Tempo di ricarica	150 min (a seconda dell'hardware utilizzato)
Funzioni della luce	Power, low power
Funzioni	Avviso di batteria scarica, indicatore di carica, indicatore di batteria, messa a fuoco rapida, luce di lettura rossa
Incluso con la lampada frontale	Lampada frontale + fascia elastica Fascia per il montaggio sulla testa Cavo di ricarica Batteria (da installare)

TECNOLOGIE



ADVANCED FOCUS SYSTEM®

Tecnologia brevettata per una transizione senza interruzione da un ampio fascio anabbagliante a un fascio abbagliante con messa a fuoco accurata.



MESSA A FUOCO RAPIDA

Meccanismo che consente di regolare rapidamente il fascio di luce.



BLOCCO PER TRASPORTO

Impedisce alla lampada di accendersi inavvertitamente.



LUCE ROSSA

Dotata di una luce LED rossa per una miglior visibilità notturna e per situazioni di emergenza.



SISTEMA DI RICARICA MAGNETICO

Ricarica facilmente la batteria agli ioni di litio tramite un cavo USB magnetico.



DOPPIA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Dotata di due tipologie di batteria; una batteria ricaricabile agli ioni di litio e una regolare batteria alcalina AA, per offrire flessibilità in una varietà di applicazioni.

OPZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO CON FASCIA PER IL MONTAGGIO SULLA TESTA (IN DOTAZIONE CON LA LAMPADA)



FASCIA PER MONTAGGIO TESTA

ZENITH X

PRIMERO



FASCIA PER MONTAGGIO TESTA

WAC00003
(ADATTATORI
NON INCLUSI)

SUPERPLASMA

MONTAGGIO FRONTALE (ADATTATORE NON INCLUSO CON LA LAMPADA)



WAC000064
(ADATTATORE
NON INCLUSO)

ZENITH X

PRIMERO

* Le immagini delle lampade sono a scopo illustrativo.

2

YEARS
GUARANTEE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

2 anni a partire dalla data di acquisto.

PULIZIA

Utilizzare un panno umido e pulito e asciugare con cura. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale dei componenti.

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION